



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

|   |   |  |          |   |                               |
|---|---|--|----------|---|-------------------------------|
| L [m]                                     | Verbund                                       | I-Schale                               | A-Schale | Steg PA1  | Steg PA2                      |
| 4,5                                       | 371780  | 398710                                 | 375620   | 284167  | 284167                        |
|   | Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance | Oberflächenabwicklung<br>Circumference |          | VP<br>PU  | Info-Plan:                    |
|   |   | mech. polished                         | - 79     | Maßstab<br>Scale 1 : 1  | Gewicht<br>Weight 3002.09 g/m |
|   |   | uml. total                             | 264      |   |                               |
| Paßmaße<br>Close tol.                     | Abmaße<br>Std. tolerance                      | beschichtet<br>coated                  |          | Werkstoff<br>Material   |                               |
| Original / Änderung<br>Revision / Version | 0100  | Datum<br>Date                          | Name     | Benennung<br>Title  |                               |
| Name                                      |   | 01.04.2009                             |          | Profil  |                               |
|   | gez.<br>drawn                                 | Mindermann                             |          | Schüco ADS 75 SL.SI   |                               |
|   | gepr.<br>checked                              | Beatrix                                |          | Stulpprofil 65  |                               |
|   | ges.<br>seen                                  | Schiller                               |          | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No. 371780 BP 0000   |                               |
|   |   | <b>SCHÜCO</b>                          |          | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |                               |
|   |   |  |          | Ersatz für<br>Replacement<br>for  |                               |