






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	283128 A		283128 A		R1/A1			
A2	1	283128 A		283128 A		R1/A2			
A3	1	283129 A		283128 A		R1/A3			
A4	1	283129 A		283128 A		R1/A4			
F1	1	283127 A			R1/F1				
F2	1	283127 A			R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material	
0201				22.07.2010				Benennung Title	
Steg 284563 ersetzt 284129				gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5	
299953 hinzu gefügt				gepr. checked		Winkler			
				ges. seen		K1.6			
								Schüco AWS 55	
								IsoModul	