






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280696 B	280696 B	R1/A1/R2/R3	R1	6	282821 (20.0 mm)
A2	1	280696 B	280696 B	R1/A2/R2/R3	R2	6	296207 (4.0 mm)
A3	1	280697 B	280696 B	R1/A3/R2/R3	R3	6	296534 (8.5 mm)
A4	1	280697 B	280696 B	R1/A4/R2/R3			
F1	1	280695 B		R1/F1/R2/R3			
F2	1	280695 B		R1/F2/R2/R3			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	Info-Plan:		
				mech. polished	VP		
				uml. total	PU		
				beschichtet coated	Maßstab Scale		
					1 : 1		
					Werkstoff Material		
					Benennung Title		
					Rollenplan		
					Isomat 3/4/5		
					Schüco AWS 55		
					IsoModul		
					Zelchn.-Nr. Drawing No.		
					100850 RP 1000		
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für: Replacement for		