






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	282456 A		282456 A		R1/R2/A1/R3			
A2	1	282456 A		282456 A		R1/R2/A2/R3			
A3	1	282457 A		282456 A		R1/R2/A3/R3			
A4	1	282457 A		282456 A		R1/R2/A4/R3			
F1	1	282458 A			R1/R2/F1/R3				
F2	1	282458 A			R1/R2/F2/R3				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan;	
				mech. polished		-		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight
				uml. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				04.02.2009				Rollenplan Isomat 3/4/5	
R3 und SA1 neu dazu		gez. drawn		Winkler		FW 50+		IsoModul	
		gepr. checked		Finkemeyer					
		ges. seen		Nienhüser					
				</					