




Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 4/5



Durchlauf-
richtung



- Andruck-
walze

○ Seitliche Andruck-rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280693 B	280693 B	R1/A1/R2/R3	R1	6 280749 (7.0 mm)
A2	1	280693 B	280693 B	R1/A2/R2/R3	R2	6 280753 (15.0 mm)
A3	1	280694 B	280693 B	R1/A3/R2/R3	R3	6 282821 (20.0 mm)
A4	1	280694 B	280693 B	R1/A4/R2/R3	SA1	3 299144*
F1	1	280692 B		R1/F1/R2/R3		*Isomat 3: 2
F2	1	280692 B		R1/F2/R2/R3		

Zulässige Abweichung
Permissible tolerance

Oberflächenabwicklung
Circumference

meh. polished —

uml. total

beschichtet coated — - —

VP PU

Info-Plan:

Maßstab Scale 1 : 1

Gewicht Weight

Paßmaße Close tol.

Abmaße Std. tolerance

Original / Änderung
Revision / Version 0302

Name

Hinweistext hinzu gefügt

gez. drawn Finkemeyer, C.

gepr. checked Finkemeyer

ges. seen Nienhäuser

Datum Date

13.02.2017

Benennung Title

Rollenplan

Isomat 3/4/5

Schüco ASS 32 SC

IsoModul

EDV erstellt
Ohne Unterschrift gültig
generated by EDP
valid without signature

Zeichn.-Nr.
Drawing No.

133730 RP 1000

Ersatz für Replacement for _____