



Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823, 826, 1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7, 96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.


224078 PT
224079 PA



224082 PT
224083 PA




Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 3

Isomat 4/5



● Andruck-
walze
● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

| Stck. | Art.-Nr. für Isomat 3/5 | Art.-Nr. für Isomat 4 | Bestückungsfolge (v. innen nach außen) | Stck. | Art.-Nr. Zubehör |
|-------|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------------|
| | | | | R1 | 6 |
| SA1 | 3 | 299146* | | | |
| A1 | 1 | 280699 A | R1/A1 | | *Isomat3: 2Stk. |
| A2 | 1 | 280699 A | R1/A2 | | |
| A3 | 1 | 280700 A | R1/A3 | | |
| A4 | 1 | 280700 A | R1/A4 | | |
| F1 | 1 | 280698 A | R1/F1 | | |
| F2 | 1 | 280698 A | R1/F2 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------|
| Zulässige Abweichung Permissible tolerance | | Oberflächenabwicklung Circumference | | VP PU | Info-Plan: |
| | | mech. polished | | Maßstab Scale | Gewicht Weight |
| | | umf. total | | | |
| Paßmaße Close tol. | | Abmaße Std. tolerance | | Werkstoff Material | |
| Original / Änderung Revision / Version | | Datum Date | | Name | |
| 0302 | | 19.07.2004 | | finkca | |
| Name | | Winkler | | Benennung Title | |
| Bestückungsfolge geändert | | gez. drawn | | Finkemeyer | |
| | | gepr. checked | | Finkemeyer | |
| | | ges. seen | | Nienhüser | |
| | | | | ROYAL S 120+ | |
| | | | | IsoModul | |
| | | | | Zechn.-Nr. Drawing No. | |
| | | | | 148080 RP 1000 | |
| | | | | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | |
| | | | | Ersatz für Replacement for | |
| | | | | | |

SCHÜCO

Rollenplan
Isomat 3/4/5

148080 RP 1000