


332740


332660

284198 PT
284199 PA284198 PT
284199 PA


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 3

Durchlauf-
richtung
←

Isomat 4/5

● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
						R1	4
A1	1	296532	296532	R1/A1			
A2	1	296532	296532	R1/A2			
A3	1	296533	296532	R1/A3			
A4	1	296533	296532	R1/A4			
F1	1	296535					
F2	1	296535					

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				uml. total							
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Benennung Title			
Name				11.08.2011				Rollenplan Isomat 3/4/5			
Stegnummern geändert				gez. drawn		Winkler					
				gepr. checked		Finkemeyer		ROYAL S 120+			
				ges. seen		Nienhüser					
								148280 RP 0000			
				EDV erstellt; Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		IsoClassic			