






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1		1	280696 B	280696 B	R3/R5/S1/R3/A1/R4			R1 2 296210 (10.0 mm)
A2		1	280696 B	280696 B	R4/A2/R6			R2 2 296229 (5.5 mm)
A3		1	280697 B	280696 B	R1/R2/A3/R4			R3 2 296565 (4.8 mm)
A4		1	280697 B	280696 B	R4/A4/R6			R4 6 282821 (20.0 mm)
F1		1	280695 B		R1/R2/F1/R4			R5 1 299293 (3.0 mm)
F2		1	280695 B		R4/F2/R6			R6 3 280753 (15.0 mm)
								S1 1 283089
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-		
				uml. total				Maßstab Scale
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0605		Datum Date		Name		Werkstoff Material
Name				09.12.2008				Benennung Title
Serienbez. geändert		gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASS 70.HI IsoModul		
		gepr. checked		Winkler				
		ges. seen		Nienhüser				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		148680 RP 1000
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for

SCHÜCO