



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280696 B	280696 B	R1/R2/A1/R3/R4	R1	6 280743 (5.0 mm)
A2	1	280696 B	280696 B	R1/R2/A2/R3/R4	R2	6 280747 (5.9 mm)
A3	1	280697 B	280696 B	R1/R2/A3/R3/R4	R3	6 296449 (2.0 mm)
A4	1	280697 B	280696 B	R1/R2/A4/R3/R4	R4	6 282821 (20.0 mm)
F1	1	280695 B		R1/R2/F1/R3/R4		
F2	1	280695 B		R1/R2/F2/R3/R4		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight
			uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated - - -			
Original / Änderung Revision / Version		0201	Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name			09.12.2008		Benennung Title	
Serienbez. geändert		gez. drawn	Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASS 43/48 IsoModul	
		gepr. checked	Winkler			
		ges. seen	Nienhäuser			
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					148840 RP 1000	
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	