






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position
SA-Rollen


Isomat 3



Durchlauf-
richtung



Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	296448 (8.0 mm)	
		A2	1	280736 A	280736 A	R1/R2/A2	R2	6	280750 (Adapter)	
		A3	1	280737 A	280736 A	R1/R2/A3	SA1	3	280284*	
		A4	1	280737 A	280736 A	R1/R2/A4			*Isomat 3: 2	
		F1	1	280738 A		R1/R2/F1				
		F2	1	280738 A		R1/R2/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
					mech. polished		-		Maßstab Scale	Gewicht Weight
					uml. total					
Paßmaße Close tol.					Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated			
Original / Änderung Revision / Version			0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name					06.10.2010				Benennung Title	
			gez. drawn		Finkemeyer				Rollenplan Isomat 3/4/5	
			gepr. checked		Winkler					
			ges. seen		K1.6					
									Schüco AWS 70.HI	
									IsoModul	