






In 2 Durchgängen rollen!
Rollbeilage in Eigenfertigung

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	296273	296273		R1	3	280743	(5.0 mm)
A2	1	280693 B	280693 B	R1/R2/A2/R3	R2	3	280749	(7.0 mm)
A3	1	296273	296273		R3	3	296212	(17.0 mm)
A4	1	280694 B	280693 B	R1/R2/A4/R3	R4	3	296534	(8.5 mm)
F1	1	296273			SA1	3	296696	
F2	1	280692 B		R1/R2/F2/R3				