







Isomat 3

Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	Stck. 6	Art.-Nr. Zubehör 280750
A1	1	280699 A	280699 A	R1/A1			
A2	1	280699 A	280699 A	R1/A2			
A3	1	280700 A	280699 A	R1/A3			
A4	1	280700 A	280699 A	R1/A4			
F1	1	280698 A		R1/F1			
F2	1	280698 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished —		Maßstab Scale		Gewicht Weight g/m
			uml. total		1 : 1		
Paßmaße Close tol.			beschichtet coated — — —		Werkstoff Material		
Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Name		Benennung Title	
Original / Änderung Revision / Version		0100		29.01.2004		GIRNMA	
Name		gez. drawn		Girnus		Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gepr. checked		Girnus			
		ges. seen		Nienhäuser			
				ROYAL S 65		IsoModul	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		166050 RP 1000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	