






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	Stck. 6	Art.-Nr. Zubehör 280750
A1	1	280699 A	280699 A	R1/A1			
A2	1	280699 A	280699 A	R1/A2			
A3	1	280700 A	280699 A	R1/A3			
A4	1	280700 A	280699 A	R1/A4			
F1	1	280698 A		R1/F1			
F2	1	280698 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished	-	Maßstab Scale		Gewicht Weight
			uml. total		1 : 1		g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0201	Datum Date	Name	Benennung Title		
Name Helwer		13.05.2005	prakkeau		Rollenplan Isomat 3/4/5		
Zeichnung in AutoCAD erstellt		gez. drawn	Helwer		Royal S 65 IsoModul		
		gepr. checked	Finkemeyer				
		ges. seen	Nienhäuser				
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.		
					166070 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		