




Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaß BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaß 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

Stck.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Bestückungsfolge	Stck.	Art.-Nr. Zubehör	
	für Isomat 3/5	für Isomat 4	(v. innen nach außen)	R1	4	296210
A1	1	293906	293906	A1/R1		
A2	1	293906	293906	A2/R1		
A3	1	293907	293906	A3/R1		
A4	1	293907	293906	A4/R1		
F1	1	293395				
F2	1	293395				

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
mech. polished	—	VP PU	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	g/m	
umf. total		beschichtet coated		Werkstoff Material			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	12.02.2004	Name	WESWER
		gez. drawn	Westerheide	Benennung Title			Rollenplan Isomat 3/4/5
		gepr. checked	Leistner	ROYAL S 65			IsoClassic
		ges. seen	Nienhüser	Zeichn.-Nr. Drawing No.			166220 RP 0000
EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for			
SCHÜCO							