




181620




In 2 Durchgängen rollen!



Position  
SA-Rollen



Isomat 4/5



( Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4 )

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

Stck.	Art.-Nr. für Isomat 5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge ( v. innen nach außen )	SA1	Stck.	Art.-Nr. Zubehör
A1	1	296273	296273		3	296274
A2	1	296220	296220			
A3	1	296273	296273			
A4	1	296213	296220			
F1	1	296273				
F2	1	296344				

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished uml. total beschichtet coated		Maßstab Scale	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material	g/m
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date	Name	Benennung Title	
0201		06.07.2005	prakkeau	Rollenplan Isomat 4/5	
Name Helwer		Helwer		Royal S 65	
Zeichnung in AutoCAD erstellt		Finkemeyer		IsoClassic	
		Nienhüser		166430 RP 0000	
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.