





Art.-Nr. Zubehör

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

Stck.		Art.	ArtNr.		ArtNr.			Bestückungsfolge		R1	3	280752	
	für Isoma		Isomat 5	für Isomat 4			(v. innen	(v. innen nach außen)			3	280750	
A1	A1 1 2		0693 A	280693			R1/A1/	R1/A1/R3/S1		R3	2	280745	
A2	2 1 280699 A		0699 A	280	699	Α	R2/A2	R2/A2		S1	2	282014	
A3	3 1 280694 A		0694 A	280693 A			R1/A3/	R1/A3/R3/S1					
A4	1 280700 A		280699 A		R2/A3	R2/A3							
F1	1 2806			92 A			R1/F1	₹1/F1					
F2	1 2806			98 A			R2/F2						
	Zulässige Abweichung Permissable tolerance						achenabwicklung rcumference	VP PU			Info-Plan:		
						mech. polished	-	Maßstab			Gewicht		
n n						uml. total		Scale			Weight		g/m
Paßmaße Abmaße Close tol. Std. tolera			beschick coated			beschichtet coated							
Original / Ånderung Revision / Version 0302					Datum Name		Material						
Name Helwer					03.12.2004 prakkeau		J Benennung Title						
Neue	für Isomat 3	gez. drawn	Helwer			r	Rollenplan						
				gepr. checked	Winkler					Isomat 4/5			
					Nienhüser			r Roya	S 65	IsoModul			
					\ */					166590 RP 1000			

SCHÜCO

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Ürhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt Bezueqlich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen