







Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern
und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

Stck.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Bestückungsfolge	Stck.	Art.-Nr. Zubehör
	für Isomat 3/5	für Isomat 4	(v. innen nach außen)	R1	
A1	1	293906	R1/A1	4	296211
A2	1	293906	R1/A2		
A3	1	293907	R1/A3		
A4	1	293907	R1/A4		
F1	1	296217			
F2	1	296216			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	—	Maßstab Scale	Gewicht Weight
		umf. total		1 : 1	g/m
		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name	Helwer	09.11.2005	WESWER	Rollenplan Isomat 3/4/5	
Serienbezeichnung geändert	gez. drawn	Westerheide		SP 2012 BT 65	
	gepr. checked	Leistner		IsoClassic	
	ges. seen	Nienhüser		166710 RP 0000	
SCHÜCO				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	