







Isomat 3

Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	4	Art.-Nr. Zubehör 296210
A1	1	293906	293906	A1/R1			
A2	1	293906	293906	A2/R1			
A3	1	293907	293906	A3/R1			
A4	1	293907	293906	A4/R1			
F1	1	293395					
F2	1	293395					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished —		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight g/m
			uml. total				
Paßmaße Close tol.			Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — — —		
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 17.02.2004	Name WESPER		Werkstoff Material		
Name		gez. drawn Westerheide	Benennung Title Rollenplan				
		gepr. checked Leistner	Isomat 3/4/5				
		ges. seen Nienhäuser	ROYAL S 65 IsoClassic				
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 166970 RP 0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		