






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296449 (2.0 mm)			
					R2	6	296229 (5.5 mm)			
					R3	6	280750 (Adapter)			
A1	1	280693 A	280693 A	R1/R2/R3/A1						
A2	1	280693 A	280693 A	R1/R2/R3/A2						
A3	1	280694 A	280693 A	R1/R2/R3/A3						
A4	1	280694 A	280693 A	R1/R2/R3/A4						
F1	1	280692 A		R1/R2/R3/F1						
F2	1	280692 A		R1/R2/R3/F2						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU				
				mech. polished		Maßstab Scale		1 : 1	Gewicht Weight	g/m
				uml. total						
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance						
				beschichtet coated				Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Name		Benennung Title		
Name				15.07.2008				Rollenplan Isomat 3/4/5		
Steg 284288 ersetzt 224072		gez. drawn		Finkemeyer				Schüco ADS 65 HD		
		gepr. checked		Finkemeyer				IsoModul		
		ges. seen		K1.6						