






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280743 (5.0 mm)	
A1	1	280699 B	280699 B	R1/R2/A1/R3	R2	6	280747 (5.9 mm)	
A2	1	280699 B	280699 B	R1/R2/A2/R3	R3	6	296212 (17.0 mm)	
A3	1	280700 B	280699 B	R1/R2/A3/R3				
A4	1	280700 B	280699 B	R1/R2/A4/R3				
F1	1	280698 B		R1/R2/F1/R3				
F2	1	280698 B		R1/R2/F2/R3				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU			Info-Plan:	
			mech. polished	-				
			uml. total		Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date	Name			
Name			30.01.2009		Benennung Title			
Serienbez. geändert		gez. drawn		Finkemeyer			Rollenplan	
		gepr. checked		Winkler			Isomat 3/4/5	
		ges. seen		Nienhüser			Schüco ADS 65 HD	
							IsoModul	