





171080 RP 0000

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

											Stck.	ArtNr. Zub	ehör
		Stck.	ArtNr.		ArtNr.		Bestückun	Bestückungsfolge		2	296207		
<u> </u>	/	für Isomat 3/5		omat 3/5	für Iso	mat 4	ļ	(v. innen nach außen)		S1	2	296368	
	A1	1	296	296144		144		A1/S1	A1/S1		3	296375*	
ı	A2	1	296	6144	296144			A2/R1	A2/R1			*Isomat 3	3: 2 Stück
į	A3	1	296	6143	296144			A3/S1	A3/S1				
ı	A4 1		296	6143	2961	144		A4/R1	A4/R1				
1	F1	1		145									
	F2	1	290										
				Zulässige Abweichung Permissable tolerance				ichenabwicklung rcumference	VP PU		Info-Plan:		
<u> </u>						mech. polished		-			1		g/m
֚֡֝֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֟֝֟֡֟֝֟֡֟֟֝֟							uml. total		Maßstab Scale 1:1		Gewicht Weight		
	Paßmal Close to						beschichtet coated		Werkstoff				
	Original / A Revision /	/Anderung /Version 0100			Datum Date 19.04.2004		Name	Material					
į [Name							4 winkan	Benennung Title		Polloppion		
! [Winkler Finkemeyer]	Rollenplan			
]	Isomat 3/4/5			
						Nienhüser			ROYAL S 70			IsoClassic	

SCHÜCO

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueqlich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen