






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296207 (4.0 mm)
A1	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A1	R2	6	280752 (Adapter)
A2	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A2	SA1	3	296376*
A3	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A3			*Isomat 3: 2
A4	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A4			
F1	1	280695 A		R1/R2/F1			
F2	1	280695 A		R1/R2/F2			
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:
				mech. polished			
				uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version	0403		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name		08.12.2008			Benennung Title		
Stck. entfernt		gez. drawn	Finkemeyer			Rollenplan	
		gepr. checked	Winkler			Isomat 3/4/5	
		ges. seen	Nienhüser			Schüco ADS 70 HD	IsoModul
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	171110 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	