






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296207 (4.0 mm)	
	A1	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A1			
	A2	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A2			
	A3	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A3			
	A4	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A4			
	F1	1	280695 A		R1/R2/F1			
	F2	1	280695 A		R1/R2/F2			
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
					mech. polished		-	
					uml. total			
	Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Maßstab Scale	
					— - —		1 : 1	
							Werkstoff Material	
	Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name			
				19.08.2009				Benennung Title
			Neue Serienbezeichnung	gez. drawn	Winkler			Rollenplan
				gepr. checked	Finkemeyer			Isomat 3/4/5
				ges. seen	Nienhüser			Schüco ADS 70.HI
								IsoModul