






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

							Stck.	Art.-Nr. Zubehör	
		Stck.	Art.-Nr. für Isomat 5		Art.-Nr. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen)		
A1	1	280699 B		280699 B		R1/R2/A1/R3			
A2	1	280699 B		280699 B		R1/R2/A2/R4/R2/S1			
A3	1	280700 B		280699 B		R1/R2/A3/R3			
A4	1	280700 B		280699 B		R1/R2/A4/R4/R2/S1			
F1	1	280698 B				R1/R2/F1/R3			
F2	1	280698 B				R1/R2/F2/R3			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished				Maßstab Scale	
				umf. total		1 : 1		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				g/m	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				06.12.2004		prakkeau		Benennung Title	
		gez. drawn		Helwer				Rollenplan	
		gepr. checked		Winkler				Isomat 4/5	
		ges. seen		Nienhüser		Royal S 70 FF		IsoModul	
		SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.			
						179860 RP 1000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
						Ersatz für Replacement for			