





Stck.

179870 RP 0000

Art.-Nr. Zubehör

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

														O 10.11	7 ti ti 1 ti 1 Eas	0.10.
		Stck.		۲t۱	Nr.	ArtNr	:			Bestückung	gsfolge		R1	4	296212	
: /		1	für Isomat 3/5		für Isomat 4				(v. innen nach außen)			R2	4	296534		
	A1 1			293	3906	293906				R1/R2/A1			S1	2	280283	
Ī	A2 1			293	3906	293906				R1/R2/A2/S1			SA2	3	296921*	
ı	A3 1			293	3907	293906				R1/R2/A3					*Isomat 3	3: 2 Stück
ı	A4 1			293907		293906				R1/R2/A	\4/S1	3 1				
•	F1	1 1 280				278										
	F2	2 1 280			280											
					Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklun Circumference			VP PU			Info-Plan:				
							mech. polished	_	i	Maßstab			Gewicht			
֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֡֓֓֡֓֓֓֡֡֡֓֡֡֡֡֡֓֓֡֡֝֡֡֡֡֡֡								uml. total			Scale 1:1			Weight		g/m
	Paßmaße Abmaße Close tol. Std. tolerance						beschichtet coated			Werkstoff						
	Original / Anderung Revision / Version 0201						Datum Date		Name	Material						
Name Winkler							23.02.2005		winkan	Benennung Title	Polloppion					
SA und S Rolle berichtigt						gez. drawn				Winkler				Rollenplan		
						gepr. checked				kemeyer				Isomat		
						ges. seen	Nienhüser				Royal S 70	FF				IsoClassic

EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueqlich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen