



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	Stck. Qty. 6	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories 280752 (Adapter)
A1	1	282473 A	282473 A	R1/A1			
A2	1	282473 A	282473 A	R1/A2			
A3	1	282474 A	282473 A	R1/A3			
A4	1	282474 A	282473 A	R1/A4			
F1	1	282472 A		R1/F1			
F2	1	282472 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished -		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight
			uml. total				
Paßmaße Close tol.			Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name		03.07.2017				Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gez. drawn		Winkler, A.		Schüco AWS 120 CC.SI IsoModul	
		gepr. checked		Finkemeyer, C.			
		ges. seen		Nienhäuser, R.			
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 180530 RP 1000			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	