






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A1/R3/R4	R1	6 280748 (6.0 mm)
A2	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A2/R3/R4	R2	6 280753 (15.0 mm)
A3	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A3/R3/R4	R3	6 280743 (5.0 mm)
A4	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A4/R3/R4	R4	6 280749 (7.0 mm)
F1	1	280695 A		R1/R2/F1/R3/R4		
F2	1	280695 A		R1/R2/F2/R3/R4		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	Maßstab Scale Gewicht Weight
			uml. total		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— - —	
Original / Änderung Revision / Version		0201	Datum Date	Name	Werkstoff Material
Name			05.09.2008		Benennung Title
Bemaßung hinzugefügt		gez. drawn	Finkemeyer		
		gepr. checked	Nienhueser		
		ges. seen	K1.6 ROYAL S 70		
		SCHÜCO			Ersatz für Replacement for
		EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			

Rollenplan

Isomat 3/4/5

Neues Rollensystem

302050 RP 1000