






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280693 B	280693 B	R1/R2/A1/R3/R4	R1	6	296448	(8.0 mm)
A2	1	280693 B	280693 B	R1/R2/A2/R3/R4	R2	6	296207	(4.0 mm)
A3	1	280694 B	280693 B	R1/R2/A3/R3/R4	R3	6	280748	(6.0 mm)
A4	1	280694 B	280693 B	R1/R2/A4/R3/R4	R4	6	282821	(20.0 mm)
F1	1	280692 B		R1/R2/F1/R3/R4				
F2	1	280692 B		R1/R2/F2/R3/R4				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material	
0100									
Name				24.11.2011				Benennung Title	
				gez. drawn		Winkler		Rollenplan Isomat 3/4/5	
				gepr. checked		Finkemeyer			
				ges. seen		K1.6			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		309060 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
								Schüco ASS 32 SC	
								Isomodul	