






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	280693 B		280693 B		R1/A1/R2/R3		
A2	1	280693 B		280693 B		R1/A2/R2/R3		
A3	1	280694 B		280693 B		R1/A3/R2/R3		
A4	1	280694 B		280693 B		R1/A4/R2/R3		
F1	1	280692 B				R1/F1/R2/R3		
F2	1	280692 B				R1/F2/R2/R3		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-		
				uml. total				Maßstab Scale
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		1 : 1
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material
Name				09.12.2008				Benennung Title
Stck. entfernt		gez. drawn		Finkemeyer				Rollenplan Isomat 3/4/5
		gepr. checked		Winkler				
		ges. seen		Nienhüser				
						Schüco ASS 32 SC		IsoModul
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		309130 RP 1000
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for

SCHÜCO