






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296448 (8.0 mm)				
	A2	1	280696 B	280696 B	R1/R2/A2/R3	R2	6	296211 (15.7 mm)			
	A3	1	280697 B	280696 B	R1/R2/A3/R3	R3	6	296210 (10.0 mm)			
	A4	1	280697 B	280696 B	R1/R2/A4/R3						
	F1	1	280695 B		R1/R2/F1/R3						
	F2	1	280695 B		R1/R2/F2/R3						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-					
				uml. total				Maßstab Scale			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight			
Original / Änderung Revision / Version			0504			Datum Date			Name		
Name						21.09.2011			Benennung Title		
PA Steg 224093 in			gez. drawn			Finkemeyer			Rollenplan Isomat 3/4/5		
284295 geändert			gepr. checked			Finkemeyer					
			ges. seen			Nienhüser			Schüco ASS 70 FD		
									IsoModul		