





Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	ArtNr.	ArtNr.	Bestückungsfolge			
		für Isomat 5	für Isomat 4	(v. innen nach außen)			
A1	1	280693 A	280693 A	R1/A1/R3/R4/S1			
A2	1	280699 A	280699 A	R2/A2			
A3	1	280694 A	280693 A	R1/A3/R3/R4/S1			
A4	1	280700 A	280699 A	R2/A4			
F1	1	7	280692 A	R1/F1			
F2	1	2	280698 A	R2/F2			
Zulänging Abussiahung							

	Stck.	ArtNr. Zubehör
R1	3	280752
R2	3	280750
R3	2	296505
R4	2	299293
S1	2	282014
SA1	3	280112

		Permissable tolerance	Circumference			VP PU					
					mech. polished —						
					umi. total			Maßstab Scale	1:	1	
Paßmaße Close tol.				beschichtet coated			Werkstoff				
Original / Änderung Revision / Version 0201					Datum Name			Material			
Name Helwer				06	06.12.2004 prakkeau			Benennung Title			
Neue Zeichnung für Isomat 3			gez. drawn		Helwer						
			gepr. checked	Winkler							
			ges. seen	Nienhüser			Roya	<u> </u>	70	BS	

 VP PU
 Info-Plan:

 Maßstab Scale
 1:1
 Gewicht Weight
 g/m

 Weristoff Material
 Weristoff Material
 Material

Rollenplan
Isomat 4/5

IsoModul

schüco

310250 RP 1000

EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature Ersätz für Replacement for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen