






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	Stck. 4	Art.-Nr. Zubehör 296210
A1	1	293829	293829	A1/R1			
A2	1	293829	293829	A2/R1			
A3	1	293754	293829	A3/R1			
A4	1	293754	293829	A4/R1			
F1	1	293904					
F2	1	293904					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished —		Maßstab Scale		Gewicht Weight
			uml. total		1 : 1		g/m
Paßmaße Close tol.			beschichtet coated — — —				
Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name		25.02.2004		GIRNMA		Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gez. drawn		Girnus		ROYAL S 70.1	
		gepr. checked		Girnus		IsoClassic	
		ges. seen		Nienhäuser			
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.		310490 RP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	