






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergesult anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	Stck.	Art.-Nr. Zubehör
A1	1	293829	293829	A1/R1	S1	2	296210
A2	1	293829	293829	A2/S1		2	296365
A3	1	293754	293829	A3/R1			
A4	1	293754	293829	A4/S1			
F1	1	293904					
F2	1	296243					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished —		Maßstab Scale		Gewicht Weight
			uml. total		1 : 1		g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — — —		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name	Benennung Title		
Name			25.02.2004	GIRNMA	Rollenplan Isomat 3/4/5		
		gez. drawn	Girnus		ROYAL S 70.1		
		gepr. checked	Girnus		IsoClassic		
		ges. seen	Nienhäuser		Zeichn.-Nr. Drawing No.		
		SCHÜCO			310640 RP 0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		