







Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern
und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

						Stck.	Art.-Nr. Zubehör
	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	6	280750
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1			
A2	1	280702 A	280702 A	R1/A2			
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3			
A4	1	280703 A	280702 A	R1/A4			
F1	1	280701 A		R1/F1			
F2	1	280701 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-	
				umf. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name		
Name			30.06.2004	GIRNMA	Benennung Title		
		gez. drawn		Girnus	Rollenplan Isomat 3/4/5		
		gepr. checked		Girnus			
		ges. seen		Nienhüser			
					ROYAL S 70.1	IsoModul	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	310710 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 3/4/5**

IsoModul

310710 RP 1000

EDV erstellt
Ohne Unterschrift gültig
generated by EDP
valid without signature

Ersatz für
Replacement
for