







Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern
und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)		Stck.	Art.-Nr. Zubehör
					R1	6	280750
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1			
A2	1	280702 A	280702 A	R1/A2			
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3			
A4	1	280703 A	280702 A	R1/A4			
F1	1	280701 A		R1/F1			
F2	1	280701 A		R1/F2			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		1 : 1		Gewicht Weight g/m	
				—					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				30.06.2004		GIRNMA		Rollenplan Isomat 3/4/5	
				gez. drawn		Girnus		ROYAL S 70.1 IsoModul	
				gepr. checked		Girnus			
				ges. seen		Nienhüser			
				SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 310740 RP 1000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
						Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO