





Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!															
													Stck.	ArtNr. Zuber	nör	
ίΓ	Stck.		Art.	ArtNr.		ArtNr.		Bestückun	Bestückungsfolge		R1	6	280752			
1/			für I	ür Isomat 3/5		für Isomat 4		(v. innen r	ach außen)		SA1	3	296863*			
	\1	.1 1 28		28	0702 A	280702		A R1/A						*Isomat 3:	2 Stück	
<u>.</u> [A	۱2				280702 A			R1/A2	R1/A2							
A	۱3				0703 A	2807			R1/A3							
	\4 1		28	0703 A	280702 A		Α	R1/A4								
` <u> </u>	-1				701 A			R1/F1								
┆┝	2				01 A			R1/F2								
<u> </u>					Zulässige Abweichung Permissable tolerance			Circ	henabwicklung xumference	VP PU			Info-Plan:			
								mech. polished uml.	-	Maßstab			Gewicht			
<u>₽</u>			še Abmaße					total beschichtet		Scale 1:1		Weight		g/m		
. டு	Close to	e tol. Std. tolerance						coated		Werkstoff Material						
Rev	vision /	Version	rung 0100					Date	Name	Benennung						
·	Name						01.06.2004 winkan			Rollenplan						
\vdash							Winkler			Isomat 3/4/5						
<u> </u>							Finkemeyer									
<u>:</u>									Niennuser	ROYAL S 70.1 IsoModul						
\vdash						_	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	ZeichnNr. Drawing No.			310850 RP 1000			
							<u>_</u>	HL		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature Ersatz für Replacement for generated by EDP valid without signature						

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.