






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergesult anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	Stck. 4	Art.-Nr. Zubehör 296210
A1	1	293829	293829	R1/A1			
A2	1	293829	293829	R1/A2			
A3	1	293754	293829	R1/A3			
A4	1	293754	293829	R1/A4			
F1	1	299137					
F2	1	299137					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished —		Maßstab Scale		Gewicht Weight
			uml. total		1 : 1		g/m
Paßmaße Close tol.			beschichtet coated — — —		Werkstoff Material		
Abmaße Std. tolerance				Benennung Title			
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Rollenplan Isomat 3/4/5			
Name		26.02.2004		ROYAL S 70.1 IsoClassic			
		gez. drawn		Girnuma			
		gepr. checked		Girnuma			
		ges. seen		Nienhäuser			
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.			
				310900 RP 0000			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
				Ersatz für Replacement for			