






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
	R1	6	280753	(15.0 mm)				
	R2	6	296229	(5.5 mm)				
	R3	6	296212	(17.0 mm)				
	SA1	3	299953*					
			*Isomat 3: 2					

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 3/4/5**

Schüco AWS 50 BL

IsoModul

311880 RP 1000