




224092 PT
224093 PA

306760



306750

224092 PT
224093 PA



Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern
und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)		Stck.	Art.-Nr. Zubehör
A1	1	280696 A	280696 A	R1/A1/R2/S1	R1	6	280752
A2	1	280696 A	280696 A	R1/A2	R2	2	280745
A3	1	280697 A	280696 A	R1/A3/R2/S1	S1	2	282014
A4	1	280697 A	280696 A	R1/A4			
F1	1	280695 A		R1/F1			
F2	1	280695 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:	
				mech. polished		VP PU	
				umf. total		Maßstab Scale	
				beschichtet coated		1 : 1	
						Gewicht Weight	
						g/m	
						Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name	
Name		Finkemeyer		15.09.2005		FINKCA	
Für Isomat 3 extra Rollenplan erstellt		gez. drawn		Finkemeyer		Benennung Title	
		gepr. checked		Winkler		Rollenplan Isomat 4/5	
		ges. seen		K1.6		ROYAL S 70	
						IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						311970 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO