






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3	280750 (Adapter)		
	A2	1	280696 A	280696 A	R2/A2	R2	3	280752 (Adapter)	
	A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3	SA1	3	296865*	
	A4	1	280697 A	280696 A	R2/A4			*Isomat 3: 2	
	F1	1	280701 A		R1/F1				
	F2	1	280695 A		R2/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan;	
				mech. polished				Maßstab Scale	
				uml. total				1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				11.12.2008				Rollenplan	
Ringbezeichnung		gez. drawn		Winkler				Isomat 3/4/5	
		gepr. checked		Finkemeyer				Schüco AWS 60.HI	
		ges. seen		Nienhüser				IsoModul	
								</	