





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	3	280750 (Adapter)
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1		R2	3	280752 (Adapter)
A2	1	280696 A	280696 A	R2/A2		SA1	3	296865*
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3				*Isomat 3: 2
A4	1	280697 A	280696 A	R2/A4				
F1	1	280701 A		R1/F1				
F2	1	280695 A		R2/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished	-	Maßstab Scale		Gewicht Weight
				umt. total		1 : 1		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated				
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name				11.12.2008		Benennung Title		
Ringbezeichnung		gez. drawn	Winkler		Rollenplan			
		gepr. checked	Finkemeyer		Isomat 3/4/5			
		ges. seen	Nienhüser		Schüco AWS 60.HI			
								IsoModul
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		319380 RP 1000
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for
		</						