






Achtung: Das Rollerggebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 280752 (Adapter)
A1	1	282615 A	282615 A	R1/A1		
A2	1	282615 A	282615 A	R1/A2		
A3	1	282616 A	282615 A	R1/A3		
A4	1	282616 A	282615 A	R1/A4		
F1	1	282617 A		R1/F1		
F2	1	282617 A		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
				mech. polished		-
				umf. total		
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Name
Name		Winkler		06.12.2006		FINKCA
Bemassung neu dazu		gez. drawn		Finkemeyer		Benennung Title
		gepr. checked		Winkler		
		ges. seen		Nienhüser		
						Zeichn.-Nr. Drawing No.
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for

		Info-Plan:	
Maßstab Scale		1 : 1	
Gewicht Weight		g/m	
Werkstoff Material			
Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Royal S 75BS.HI		IsoModul	
319630 RP 1000			

SCHÜCO