



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 282821 (20.0 mm)	
					R2	6 299293 (3.0 mm)	
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2			
A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2			
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2			
A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2			
F1	1	280701 B		R1/F1/R2			
F2	1	280701 B		R1/F2/R2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished —		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
				uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated — — —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100			Date Date 02.06.2008	Name		Benennung Title	
Name			Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5		
		gez. drawn	Winkler				
		gepr. checked	Nienhäuser				
		ges. seen			Schüco AWS 65 IsoModul		
		SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No. 319740 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	