






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollerggebnis anhand des Prüfplanes!

					Stck.		Art.-Nr. Zubehör	
	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	6	280750	
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1	R2	2	296449	
A2	1	280702 A	280702 A	R1/A2/R2/R3/S1	R3	2	296452	
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3	S1	2	282014	
A4	1	280703 A	280702 A	R1/A4/R2/R3/S1				
F1	1	280701 A		R1/F1				
F2	1	280701 A		R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight
				- -				
				umf. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		g/m
Original / Änderung Revision / Version			0201		Datum Date		Name	
Name			Winkler		08.08.2005		winkan	
Umstellung auf AutoCad			gez. drawn		Winkler		Rollenplan Isomat 4/5 ROYAL S 70.HI	
Neuen RP für Isomat 3			gepr. checked		Finkemeyer			
			ges. seen		Nienhüser			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		320240 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
							IsoModul	