



324180

Achtung: In Schritten von maximal 15° anrollen

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	296272	296272		
A2	1	297931	297931		
A3	1				
A4	1				
F1					
F2					

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	-		
		uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight
				1 : 1	

Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Original / Änderung Revision / Version	Datum Date	Name	Werkstoff Material
		0302	23.05.2017		
		293086 ersetzt durch 296272			
		gez. drawn		Winkler, A.	
		gepr. checked		Flörkemeier, S.	
		ges. seen		Nienhüser, R.	

Benennung Title	Zeichn.-Nr. Drawing No.	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for
Rollenplan Isomat 4/5	324180 RP 0000		

Sonder
SCHÜCO