



324210

Achtung: In Schritten von maximal 15° anrollen

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	296272	296272		
A2	1	297931	297931		
A3	1				
A4					
F1					
F2					

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	-		
		uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			1 : 1	

Original / Änderung Revision / Version	Datum Date	Name	Werkstoff Material
0302	23.05.2017		

Name	Benennung Title
293086 ersetzt durch 296272	Rollenplan Isomat 4/5
gez. drawn	Winkler, A.
gepr. checked	Finkemeyer, C.
ges. seen	Nienhüser, R.

Zeichn.-Nr. Drawing No.	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for
324210 RP 0000		

Sonder

SCHÜCO