






Mit geringem seitlichen Andruck rollen!

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
				R1	4	282821	(20.0 mm)
				R2	2	280753	(15.0 mm)
				R3	4	296210	(10.0 mm)
				R4	2	280749	(7.0 mm)
				S1	2	282669	
				SA1	3	299146*	
				SA2	3	299343*	
				*Isomat 3: 2			
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No.		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
		für Isomat 3/5					
		für Isomat 4					
A1	1	282473 B	282473 B	R2/S1/R4/A1			
A2	1	282473 B	282473 B	R2/S1/R4/A2			
A3	1	282474 B	282473 B	R1/R3/A3			
A4	1	282474 B	282473 B	R1/R3/A4			
F1	1	282472 B		R1/R3/F1			
F2	1	282472 B		R1/R3/F2			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		Maßstab Scale	
				uml. total		1 : 1	
				beschichtet coated		Werkstoff Material	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Name	
Original / Änderung Revision / Version		0201		10.12.2008		Name	
Stck. entfernt		gez. drawn		Finkemeyer		Benennung Title	
		gepr. checked		Winkler		Rollenplan Isomat 3/4/5	
		ges. seen		Nienhüser		Schüco SFC 85	
						IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						339660 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO