






in 2 Durchgängen mit leichtem seitlichen Andruck rollen

1. Durchgang: mit leichtem Druck von oben rollen
2. Durchgang: mit normalen Druck von oben rollen

SR= Stützrolle

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan

Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
	R1	6	296505	(1.2 mm)				
	R2	3	282821	(20.0 mm)				
	R3	3	280753	(15.0 mm)				
	R4	2	299293	(3.0 mm)				
	R5	2	280751	(9.0 mm)				
	R6	2	296212	(17.0 mm)				
	S1	2	282014	(Scheibe)				
	SR	2	280769	(03)				

SCHÜCO