


224079 PA



345200



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergesult anhand des Prüfplanes!

						Stck.	Art.-Nr. Zubehör
	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	5	280743
A1	1	296220	296220	R1/A1			
A2	1	296220	296220	R1/A2			
A3	1	296213	296220	R1/A3			
A4	1	296213	296220	R1/A4			
F1	1			280279			
F2	1			299116	R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:	
			mech. polished	-	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight
			untl. total				g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	-			
Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name	Helwer		26.04.2005	prakkeau	Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5	
Zeichnung in AutoCAD erstellt	gez. drawn		Helwer				
	gepr. checked		Finkemeyer				
	ges. seen		Nienhäuser		Royal C		IsoClassic
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	340100 RP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	