






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

					Stck.		Art.-Nr. Zubehör	
Stck.		Art.-Nr. für Isomat 3/5		Art.-Nr. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen)		
A1	1	280699 B		280699 B		R1/A1/R2		R1
A2	1	280699 B		280699 B		R1/A2/R2		R2
A3	1	280700 B		280699 B		R1/A3/R2		R3
A4	1	280700 B		280699 B		R1/A4/R2		
F1	1	280698 B		280698 B		R1/F1/R3		
F2	1	280698 B		280698 B		R1/F2/R3		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished				
				umf. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Maßstab Scale		Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date		1 : 1		g/m
Name		Finkemeyer		22.12.2005		Werkstoff Material		
Bemaßung hinzugefügt		gez. drawn		Finkemeyer		Benennung Title		
		gepr. checked		Winkler		Rollenplan		
		ges. seen		Nienhäuser		Isomat 3/4/5		
						Schüco AWS 60		IsoModul
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		340150 RP 1000
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for